



MP3 Player als universelles Sirenen-/Gong-Modul, APS-19.1 / APS-19.2

- **MP3 Player zum Abspielen von Gongmelodien oder Sirenen in CD-Qualität**
- **APS-19.1: 15 frei programmierbare Melodien à 2 MB bei 32kBit/s= 250Sek**
- **APS-19.2: 30 frei programmierbare Melodien à 1 MB bei 32kBit/s= 250Sek**
- **Alle Melodien individuell über kundenspezifisches APS-Programm abrufbar**
- **Serielle RS-232-Schnittstelle zum Download/Upload von MP3 Files zum PC**

MP3 Player als universelles Sirenen-/Gong-Modul, mit Vorverstärker, individuell programmierbar, APS-19

- 2 Eingänge für externe Auslösung von Funktionen mit gleichzeitiger automatischer Inbetriebsetzung der Akustikzentrale (APS-19.1)/1 Eingang (APS-19.2)
- Individuelle Auslösung der Signale auch manuell via Tasten-Module an der Zentrale oder via Schnittstellenmodule von extern möglich
- 2 getrennte Lautstärkereglere für Gongsignale und Alarmsignale; Lautstärke der Alarmsignale nur mit Schraubenzieher verstellbar
- Zuordnung des aktiven Lautstärkereglers für jede(n) Gong/Sirene individuell per PC-Bedienssoftware programmierbar
- Basislautstärke für jede(n) Gong/Sirene individuell per PC-Bedienssoftware einstellbar
- LED-Anzeige und Open-Collector-Ausgang (800 mA) bei Ablauf einer Melodie
- Integrierte Überwachung des gesamten Moduls gemäss EN 60849 unter Verwendung von APS-177.2-EV
- Einfachstes Komponieren von eigenen Melodien über PC-Bedienssoftware

MP3 speler als universele sirene/gong module, APS-19.1 / 19.2

- **MP3 speler voor het afspelen van gongmelodieën of sirenes in CD kwaliteit**
- **APS-19.1: 15 vrij programmeerbareplaatsen van ieder 2 Mbyte à 32kBit/s= 250sec**
- **APS-19.2: 30 vrij programmeerbareplaatsen van ieder 1 Mbyte à 32kBit/s= 250sec**
- **Alle melodieën zijn afzonderlijk weer te geven via het klantspecifieke APS-programma**
- **Seriële RS-232 interface voor download/upload van MP3 files naar PC**

MP3 speler als universele sirene/gong module, met voorversterker, individueel programmeerbaar, APS-19

- 2 ingangen voor afstandsbediening van weergavefuncties met automatische inschakeling van het geluidssysteem
- Inschakelen van de signalen ook handmatig mogelijk met schakelmodules in het systeem of extern via interfacemodules
- 2 afzonderlijk regelbare volumeregelaars voor gong- en alarmsignalen; volume van de sirene is alleen in te stellen met een schroevendraaier
- Toewijzing van de volumeregelaars voor elke gong/alarm is individueel te programmeren met PC gebruikerssoftware
- Basisvolume van iedere gong/sirene is in te stellen met PC gebruikerssoftware
- LED aanduiding en open collector uitgang (800 mA) tijdens weergave van een melodie
- Geïntegreerde bewaking van de complete module conform NEN-2575 bij gebruik van bewakingsmodule APS-177.2-EV
- Eenvoudig componeren van persoonlijke melodieën met PC gebruikerssoftware